



CX - 7000



IC/ID カード即時発行プリントシステム ID カードスタートアップキット

充実機能

カードデザイン・データベース作成や印刷実行などの機能をすべて搭載。
顔写真は、トリミング&色補正の自動処理が可能です。

簡単操作

操作性の高いインターフェイスで高品質でスピーディなカード発行が可能。
撮影からカード発行までワンストップでおこないます。

カード発行ソフトウェア ID Ex Neo

■ カードレイアウト作成・編集機能




IC/IDカードのレイアウトを自由に設定できます。

■ データベース編集・印刷機能



名前や社員番号を登録。さらに顔写真も自動的にトリミング&色補正できます。

■ ユーザ管理機能



ログイン時にIDとパスワードを入力することで、セキュリティを強化しています。

●対応 OS : Microsoft Windows8 pro、Microsoft Windows8.1 pro、Microsoft Windows10 pro、Microsoft Windows11 (ID Ex NEO v4.8.9 以降)

カードプリンタ

昇華転写方式プリンタ CX7000・CX7600

両面印刷が可能な、昇華型再転写プリンタです。IC/磁気エンコードとカード印刷を同時に行える「非接触 IC/磁気エンコードユニット」など、バリエーション豊富なオプション機器を自由にお選びいただけます。



主な仕様

項目	CX7000 ※1	CX7600 ※1
印刷方式	昇華再転写 (YMC 昇華、K 溶融)	
印字速度	約 30 秒 / 枚 約 120 枚 / 時間 (YMCK 片面連続印刷)	約 31 秒 / 枚 約 116 枚 / 時間 (YMCK 片面連続印刷)
表現階調	Y/M/C 各 256 階調、約 1670 万色	
印刷密度	300dpi	600dpi
印刷可能領域	カード全面	
対応カード ※2	JIS-X6301 準拠 厚さ 0.76mm、幅 54.0mm、長さ 85.6mm 寸法 : 85.6mm×53.98mm、83.9mm×52.1mm 材料 : PVC、PET-G、耐熱 PET-G	
カード収納容量	約 100 枚 (0.76mm 厚さカード使用時)	
インターフェイス	USB2.0 準拠	
質量	約 13.7 kg (本体のみ)	
寸法	幅 343mm × 奥行き 322mm × 高さ 335mm (スタッカー含まず)	
消耗品 (別売)	YMCKT インクリボン (1000 画面) セット	

<オプション>

カードラミネータ (CF-L700)

カード表面のキズ防止など
耐久性の向上に。
両面同時ラミネートが
可能です。



CF-L700 と CX-7000

主な仕様

ラミネート方式	熱転写方式
対応カード ※2	JISX6301 準拠 サイズ : 厚さ 0.76mm、幅 54.0mm × 長さ 85.6mm 材料 : 耐熱 PET-G
インターフェイス	専用赤外線通信
質量	約 9.5kg (本体のみ)
寸法	幅 210mm × 奥行き 330mm × 高さ 360mm (突起部含まず)
消耗品	1mil パッチフィルム

※1 オプションにて非接触 IC/磁気エンコードユニット取り付け可能。IC/磁気エンコードとカード印刷を同時に行えます。 ※2 使用するカードの事前テストが必要です。
● CX7000/CX7600、CF-L700 は、(株)ジー・プリンテックの形式です。

FUJIFILM

富士フイルム イメージングシステムズ株式会社
イメージテック事業本部

ID&クラウド事業部 〒141-0031 東京都品川区西五反田 3-5-8
IDシステム営業部 JR 目黒 MARC ビル 11 階
ビジネスソリューション事業部

大阪営業所 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-3-18
HK 今橋ビル 8 階



ISO 9001 - ISO 14001
JQA-QMA12554
JQA-EM2842
JQA-AM0335

MS
JAB
CM009

製品情報・お問合せはこちら

2次元バーコードよりアクセス
または

「富士フイルム カード発行システム」で検索!

富士フイルム カード発行システム 検索



●掲載されている内容は予告なしに変更される事がありますのでご了承ください

ホームページ <http://ffis.fujifilm.co.jp/>

製品ホームページ https://sp-jp.fujifilm.com/id_ic/